

**Garant****Soporte de torneado de apriete QuickTurn, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250014 20/12
GTIN	4045197649836
Clase de artículo	21U

**Descripción****Aplicación:**

Cambio de plaquitas de corte sin herramientas. **Soltar el bloqueo mediante pulsación del botón – Cambiar el filo – Presionar la sujeción por brida.**

Disminuye el tiempo auxiliar de forma sencilla y cómoda.

Refrigeración interior: no

Código ISO Soporte: DCLNR/L 2025K12

Plaquita de corte adecuada: CN.. 1204..

Anchura de función L<sub>4</sub>: 32 mm

Longitud de la cabeza L<sub>1</sub>: 32 mm

Longitud total L: 125 mm

Calzo: 259031 3

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Código ISO Soporte	DCLNR/L 2025K12
Tamaño del mango	20 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	32 mm
Tamaño de placa	12 mm
Calzo	259031 3

Brida	259038 7
Tornillo para calzo	259025 4
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm
Longitud total L	125 mm
Serie	QuickTurn
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Brida de sujeción	259351
Calzo	259201
Tornillo para calzo Tipo 4	259025 4
Tornillo para calzo	259171
Calzo Tipo 3	259031 3
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Brida de sujeción Tipo 7	259038 7
Brida de sujeción	259531
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Brida de sujeción Tipo 11	259038 11