₡K90cera

Plaquita de corte de torneado CCMT 09T308, para el acabado



Datos de pedido

Número de pedido	260098 CA115P
GTIN	4960664045426
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 270 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Condición de corte	continuo
Material de corte	НМ
Código ISO plaquita de corte	CCMT09T308-HQ CA115P
Tolerancia	M
Rompevirutas	HQ
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte a _p	0,5 - 2,5 mm
Aplicación principal	P
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Clase	CA115P

Radio angular	0,4 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado