

**DC. T 11T302, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	260385 CA115P
GTIN	4960664045891
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Clase	CA115P
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 340 m/min
Radio angular	0,2 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Condición de corte	continuo
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Rompevirutas	HQ
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T302

Aplicación principal	P
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado