

**CCMT 09T304 Wiper, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	260099 CA115P
GTIN	4960664045242
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Rompevirutas	WP
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,07 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 270 m/min
Condición de corte	continuo
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Profundidad de corte a_p	0,1 - 1,5 mm
Clase	CA115P
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	2
Material de corte	HM

Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado