

Garant**Fresa de perfil único cilíndrico para roscar de MDI GARANT Master TM 2xD, AlTiN, M: M2****Datos de pedido**

Número de pedido	139620 M2
GTIN	4067263139829
Clase de artículo	11D

Descripción**Ejecución:**

Fresa para roscar de MDI **con separación desigual entre los filos y mayor número de cortes**. Gracias a la **separación desigual** entre los filos se logra una **gran suavidad de marcha** y se alarga la **vida útil de la herramienta**. **Geometría universal de nuevo desarrollo** y **recubrimiento de altas prestaciones** para el uso en un amplio abanico de materiales.

- **Reducción considerable de las vibraciones gracias a la separación desigual entre los filos.**
- **Mayor número de filos.**
- **Recubrimiento HiPIMS basado en AlTiN de última generación.**
- **Perfil de rosca corregido para evitar distorsiones del perfil.**

Canales de refrigeración paralelos.

Ventaja:

Desviación radial notablemente inferior que con las fresas para roscar de varios dientes. La herramienta también puede utilizarse para otros perfiles de rosca (UN-LH) **en todas las alturas de paso y diámetros**. Ver resumen general para posibles roscas.

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.

Forma **HB**: pedir con n.º **139620 + 129100 HB**.

Forma **HE**: pedir con n.º **139620 + 129100 HE**.

Descripción técnica

Número de dientes Z	4
Ø nominal D _c	1,51 mm
Ø de mango D _s	6 mm

Hoja de datos

Avance f_z en PRFC	0,007 mm
Refrigeración interior	sí
Profundidad de rosca	4 mm
Longitud del mango L_s	42 mm
Avance f_z en acero $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,008 mm
Número de ranuras de sujeción	4
Longitud total L	58 mm
Longitud de voladizo L_1	4,2 mm
Longitud de filo L_c	0,53 mm
Tamaño de rosca	M2
Paso de rosca	0,15 - 0,4 mm
Perfil de rosca	Perfil parcial
Recubrimiento	AlTiN
Tipo de rosca	M
Tipo de rosca	M-LH
Tipo de rosca	UN
Tipo de rosca	UN-LH
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	MDI
Norma rosca	DIN 13
Mango	DIN 6535 HA con h6
Empleo con tipo de perforación	hasta $2 \times D$ en agujero pasante
Empleo con tipo de perforación	hasta $2 \times D$ en agujero ciego
División de los cortes	desigual
Tolerancia de mango	h6
anillo de color	verde
Aplicación interior/exterior	interior
Serie	Master TM
Tipo de producto	Fresa de roscado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	220 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	220 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	180 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	90 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado	45 m/min	H
Acero < 60 HRC	adecuado	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	82 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	75 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	50 m/min	S
CuZn	adecuado	200 m/min	N
PRFV	adecuado	100 m/min	N
CFRP	adecuado	100 m/min	N
Grafito	adecuado	150 m/min	N
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
Aire	adecuado		