

**DCMT 070204, Clase: CA115P**

## Datos de pedido

Número de pedido	260483 CA115P
GTIN	4960664045815
Clase de artículo	25E

## Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	DCMT 070204
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 340 m/min
Rompevirutas	GK
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Aplicación principal	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Tolerancia	M
Clase	CA115P

Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado