

**DCMT 11T302, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	260488 CA115P
GTIN	4960664045839
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Rompevirutas	GK
Clase	CA115P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,2 mm
Aplicación principal	P
Código ISO plaqueta de corte	DCMT 11T302
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 340 m/min
Tolerancia	M

Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado