

**DCMX 11T304 Wiper, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	260388 CA115P
GTIN	4960664045693
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Tolerancia	M
Clase	CA115P
Número de cambios/cortes	2
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	DCMX 11T304
Aplicación principal	P
Avance f	0,1 - 0,45 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	WP
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 340 m/min
Profundidad de corte a_p	0,15 - 1 mm

Asignación fino/desbaste	Acabado
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado