

Garant
Soporte de torneado de apriete eco corto, derecha, Tamaño de vástago / placa: 16/12 mm

Datos de pedido

Número de pedido	250012 16/12
GTIN	4045197648372
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una productividad mayor, vida útil más prolongada y seguridad de proceso superior.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: PCLNR/L 1620X12

Plaquita de corte adecuada: CN.. 1204..

Anchura de función L₄: 25 mm

Longitud de la cabeza L₁: 34 mm

Longitud total L: 81 mm

Calzo: 259031 11

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Tamaño de placa	12 mm
Tamaño del mango	16 mm
Código ISO Soporte	PCLNR/L 1620X12

Anchura de función L ₄	25 mm
Resorte	259046 1
Longitud de la cabeza L ₁	34 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Calzo	259031 11
Palanca articulada	259015 3
Longitud total L	81 mm
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 11	259031 11
Palanca articulada Tipo 3	259015 3
Tornillo para palanca articulada Tipo 2	259018 2
Resorte Tipo 1	259046 1