

**VBMT 110304, Clase: CA115P****Datos de pedido**

Número de pedido	261174 CA115P
GTIN	4960664040469
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110304
Clase	CA115P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 340 m/min
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Rompevirutas	HQ
Radio angular	0,4 mm

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado