

**DC. T 11T304, Clase: CA6525****Datos de pedido**

Número de pedido	260386 CA6525
GTIN	4960664589258
Clase de artículo	25E

**Descripción**

DC. T 11T304 CA6525 Clase: CA6525  
 Rompevirutas: MQ  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 140 m/min

**Descripción técnica**

Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance $f$	0,05 - 0,25 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 140 m/min
Rompevirutas	MQ

Clase	CA6525
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado