

Garant**CNMG 120404, Clase: HB7020**

Datos de pedido

Número de pedido	250058 HB7020
GTIN	4045197699220
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 120404 HB7020 Clase: HB7020

Rompevirutas: SS

Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2,5 mmAvance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 400 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 400 m/min
Rompevirutas	SS
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Aplicación principal	P

Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado