



Micrómetro de exteriores digital con salida de datos, Capacidad de medición: 25-50mm



Datos de pedido

Número de pedido	421573 25-50
GTIN	4550501379687
Clase de artículo	44A

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de exteriores muy precisos. Mejor manejo con una sola mano gracias a la reducción del tamaño de la carcasa. Pantalla más grande para una mejor visibilidad. "Function Lock" evita el ajuste inadvertido del punto cero. **Carraca combi** (limitación de par en el tambor y en el avance rápido) para manejo con una mano y uso en el soporte.

Función de evaluación y cálculo de tolerancia para una mayor eficiencia. Mediciones seguras debido a la función de advertencia a velocidades de alimentación demasiado altas. Aviso de plan de calibración cuando se debe calibrar.

Ventaja:

Reducción del tiempo medición hasta 40 % gracias al paso de husillo 2 mm.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032. 1 barra de ajuste a partir de tam. 25 -50.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497447.

Descripción técnica

Ø de varilla	6,35 mm
Capacidad de medición	25 - 50 mm
Lectura	0,001 mm

Hoja de datos

Serie	QuantuMike
Clase de protección IP	IP 65
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Tipo de pila	Pila redonda
Calibración	B2
Paso de husillo	2 mm
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	$\pm 1 \mu\text{m}$
Norma	ISO 3611
Carraca sensitiva	sí
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz USB
Técnica de medición	digital
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/421573-25-50>