

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
40/12mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 250036 40/12  |
| GTIN              | 4045197650214 |
| Clase de artículo | 21T           |

**Descripción****Ejecución:**

PCLNR 95° Barras de mandrinar para plaquitas de corte reversibles CN.

**Descripción técnica**

|   |                |
|---|----------------|
| Código ISO Soporte                            | A40T PCLNR/L12 |
| Juego de resortes                             | 259044 2       |
| Juego de espigas elásticas                    | 259047 2       |
| Tamaño de placa                               | 12 mm          |
| Tornillo de palanca articulada                | 259018 2       |
| Calzo   | 259031 2       |
| Desplazamiento central L <sub>3</sub>         | 27 mm          |
| Plaquita de corte adecuada                    | CN.. 1204..    |
| Palanca articulada                            | 259015 2       |
| Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub> | 50 mm          |
| Longitud total L                              | 300 mm         |
| Longitud de sujeción L <sub>2</sub>           | 38,5 mm        |
| Ángulo de ajuste κ                            | 95 grados      |
| Ø de mango D <sub>s</sub>                     | 40 mm          |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Norma                              | DIN 8024            |
| Tipo de boca                       | derecha             |
| Profundidad de giro interior hasta | 3xD                 |
| Refrigeración interior             | sí                  |
| Aplicación                         | Cilindrado interior |
| Tipo de producto                   | Barra de mandrinar  |

## Accesorios

|  |            |
|--|------------|
| Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3<br>Hexágono 2 mm                              | 674242 2   |
| Palanca articulada Tipo 2  | 259015 2   |
| Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 2   | 259047 2   |
| Tornillo de palanca articulada Tipo 2  | 259018 2   |
| Calzo Tipo 2   | 259031 2   |
| Juego de resortes 10 piezas Tipo 2   | 259044 2   |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para<br>puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659957 500 |