

**Plaquita de corte KOMET®, BK7710, Denominación tipo W83: 13-210****Datos de pedido**

Número de pedido	236554 13-210
GTIN	4047109085572
Clase de artículo	24Q

Descripción**Ejecución:**

Perímetro rectificado, con aristas de corte redondeadas y rompeviruta sinterizado.

Nota:

Los valores de aplicación se refieren a KUB Quatron® 235500 – 235505.

¡No deben utilizarse en brocas de corte interior!

Tipo: Aluminio

Código ISO plaquita de corte: SOEX 050204

Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,12 mm/rev,

Descripción técnica

Denominación	13-210
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,12 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	SOEX 050204
Serie	KUB Quatron®
Número de cambios/cortes	4

Clase	BK7710
Tipo	Aluminio
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	600 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	300 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	250 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	80 m/min	S
CuZn	adecuado	300 m/min	N
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado con restricciones	150 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		