



## TNMG 160408 Juego de 10 unidades, Clase: HBX130



### Datos de pedido

Número de pedido	251603 HBX130
GTIN	4045197664914
Clase de artículo	22D

### Descripción

TNMG 160408 Juego de 10 unidades HBX130 Clase: HBX130

Rompevirutas: MM

Profundidad de corte  $a_p$ : 1 - 6 mm

Avance  $f$ : 0,08 - 0,4 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 200 m/min

### Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	1 - 6 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MM
Aplicación principal	M
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 200 m/min
Avance $f$	0,08 - 0,4 mm/rev,
Clase	HBX130
Asignación fino/desbaste	Acabado

Material de corte	HM
Serie	Cabezal de corte
Serie	Barra de mandrinar
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Soporte de torneado de apriete eco
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Número de cambios/cortes	6
Asignación de plaquitas	neutro