



Plaquita de corte KOMET®, BK6115, Denominación tipo W83: 44-000



Datos de pedido

Número de pedido	236560 44-000
GTIN	4047109074453
Clase de artículo	24Q

Descripción

Ejecución:

Perímetro rectificado, con aristas de corte redondeadas y rompeviruta sinterizado.

Nota:

Los valores de aplicación se refieren a KUB Quatron® 235500 – 235505.

¡No deben utilizarse en brocas de corte interior!

Tipo: GG(G)

Código ISO plaquita de corte: SOEX 120508

Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,25 mm/rev,

Descripción técnica

Denominación	44-000
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,25 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	SOEX 120508
Número de cambios/cortes	4
Clase	BK6115

Tipo	GG(G)
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	160 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado con restricciones	130 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	60 m/min	H
GG(G)	adecuado	200 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		