



## Fresas de enrasar con cabezal en ángulo de 20°, Longitud total: 200mm



### Datos de pedido

Número de pedido	725610 200
GTIN	4003773081913
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### Ejecución:

Gracias a la transmisión de palanca especial, capacidad de corte elevada con aplicación de fuerza relativamente reducida. Cortes templados por inducción (aprox. 59 HRC). Alicata atramentada en negro, cabeza pulida, mangos con cubiertas de varios componentes. **Con muelle de apertura y bloqueo integrado. Cabeza en ángulo de 20° para cortes a ras.**

#### Aplicación:

Para el corte a ras de materiales blandos como aluminio, plástico, cobre (también barras de cobre de hasta 3×10 mm) y plomo.

#### Material:

Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado y templado en aceite en varios niveles.

### Descripción técnica

Longitud total	200 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	6 mm
Filo	templado por inducción
Cabezal acodado	20 grados
Mango	Funda de varios componentes
Material	Acero eléctrico al cromo-vanadio
Superficie	atramentado en negro
con muelle de abertura	sí

con tornillo de reajuste

sí

Tipo de producto

Alicate cortante