

**DC. T 11T302, Clase: CA525**

## Datos de pedido

Número de pedido	260385 CA525
GTIN	
Clase de artículo	25E

## Descripción

### Descripción técnica

Radio angular	0,2 mm
Rompevirutas	HQ
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Aplicación principal	P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 330 m/min
Avance $f$	0,05 - 0,25 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	CA525
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T302

Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado