

Garant
DC. T 070202, Clase: HB7020


Datos de pedido

Número de pedido	260449 HB7020
GTIN	4045197698896
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Radio angular	0,2 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Rompevirutas	SM
Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070202

Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado