

Garant**Fresa de avance elevado GARANT Softcut HSI, con perforación, ØD/cantidad de filos Z: 42/3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	214848 42/3
GTIN	4067263117223
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Las plaquitas de corte se fijan a 15° en la herramienta portadora.

Aplicación:

Seleccione el valor f_z de 0,8 mm.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Ø de perforación de asiento	16 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219833 (15IP; 3Nm)
Serie	Softcut®
Plaquita de corte adecuada	SO.. 1205..
Longitud total L_{tot}	40 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{min.}$	56,5 mm

Ø de corte D_c	42 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	2,8 mm
Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{máx.}}$	15 mm
Ø D_3	17,4 mm
Número de filos Z	3
Fresado circular de taladro Ø $D_{\text{máx.}}$	78,3 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{máx.}}$	1,75 mm
Ejecuciones de mangos	con perforación
Ángulo de ajuste κ	15 grados
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de planear

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,0 Nm	211750 3,0
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219833
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP