



Cabezal escariador KOMET REAMAX® TS H7 MD ASG0706, DBC, Ø nominal D: 35mm



Datos de pedido

Número de pedido	239805 35
GTIN	
Clase de artículo	27E

Descripción

Ejecución:

Cabezales escariadores con dentado recto, **completamente rectificadas para adaptación H7.**

Geometría de fillos adaptada a la aplicación. Posibilidad de reajuste en un margen de μ para la compensación del desgaste y para alcanzar tolerancias básicas mínimas a partir de IT4.

Posibilidad de perforaciones pasantes de hasta $5 \times D$.

En geometría **ASG0706** con ángulo de corte inicial $8^\circ+45^\circ$.

Para **agujeros ciegos y pasantes.**

Nota:

- **Otros tamaños disponibles a petición a corto plazo.**
- **Soportes a juego, ver n.º 239880 – 239940.**
- **Valores aproximativos de aplicación válidos para perforaciones pasantes.**

Descripción técnica

Avance f en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	1,2 mm/rev,
para soporte n.º 239880 – 239940	35 – 41,99
Ø nominal D	35 mm
Longitud de filo l_1	6 mm
Longitud de cabeza l	25 mm

Número de filos Z	8
Recubrimiento	DBC
Tolerancia de taladrado	H7
Empleo con tipo de perforación	en agujero ciego y pasante
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Placa de corte para escariado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	160 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	140 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	140 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		