

Garant**DC. T 070204, Clase: HB7020**

Datos de pedido

Número de pedido	260452 HB7020
GTIN	4045197699701
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 070204 HB7020 Clase: HB7020
Rompevirutas: SM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	SM
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070204
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado