

Lijadora excéntrica neumática, Tipo: R036CC2HL



Datos de pedido

Número de pedido	079657 R036CC2HL
GTIN	663023170909
Clase de artículo	03I

Descripción

Ejecución:

#Rectificadora excéntrica de alto rendimiento con plato lijador provisto de cierre por adherencia de uretano. **Utilización cómoda** gracias a la carcasa de composite de peso reducido y el apoyo de la mano ergonómico. **Accionamiento neumático resistente, de marcha suave** y de **vibración baja**, con cilindro de acero, nivel sonoro bajo. Potente lijadora excéntrica para **extracción externa**. Con 2,5 mm de carrera.

Nota:

Muelas abrasivas con adherencia, ver n.º 567775 o n.º 567901.

Descripción técnica

Vibraciones máximas según EN	3,9 m/s ²
Demanda de aire máxima	498 l/min
Carrera	2,5 mm
Velocidad de giro máxima	13000 min ⁻¹
Ø de plato lijador	150 mm
Nivel sonoro de funcionamiento	82 dB(A)
Tipo de aspiración	Externo

Peso	0,8 kg
Suministro de energía	Operado por aire comprimido
Tipo de producto	Lijadora excéntrica