

■ KOMET

### Cabezal escariador KOMET® REAMAX® TS H7 Cermet ASG3000, DST, Ø nominal D: 30mm



#### Datos de pedido

Número de pedido	239811 30
GTIN	4047109236615
Clase de artículo	27E

#### Descripción

##### Ejecución:

Cabezales escariadores con dentado recto, **completamente rectificados para adaptación H7**. Geometría de filos adaptada a la aplicación. Posibilidad de reajuste en un margen de  $\mu$  para la compensación del desgaste y para alcanzar tolerancias básicas mínimas a partir de IT4. Posibilidad de perforaciones pasantes de hasta  $5 \times D$ .

En geometría **ASG3000** con ángulo de corte inicial de  $45^\circ$  y ranura de viruta adicional para una evacuación de viruta definida a lo largo del filo. Para **agujeros ciegos y pasantes**.

##### Nota:

- **Otros tamaños disponibles a petición a corto plazo.**
- **Soportes a juego, ver n.º 239880 – 239940.**
- **Valores aproximativos de aplicación válidos para perforaciones pasantes.**

#### Descripción técnica

Longitud de filo $l_1$	6 mm
Avance $f$ en acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,9 mm/rev,
Número de filos $Z$	6
para soporte n.º 239880 – 239940	27 – 34,99
Longitud de cabeza $l$	25 mm

## Hoja de datos

Ø nominal D	30 mm
Recubrimiento	DST
Tolerancia de taladrado	H7
Empleo con tipo de perforación	en agujero ciego y pasante
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Placa de corte para escariado

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	180 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	140 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	100 m/min	P
GGG	adecuado con restricciones	140 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		