

## Lijadora excéntrica neumática, Tipo: 4152HLSR



### Datos de pedido

Número de pedido	079657 4152HLSR
GTIN	663023066226
Clase de artículo	03I

### Descripción

#### Ejecución:

#Rectificadora excéntrica de alto rendimiento con plato lijador provisto de cierre por adherencia de uretano. **Utilización cómoda** gracias a la carcasa de composite de peso reducido y el apoyo de la mano ergonómico. **Accionamiento neumático resistente, de marcha suave** y de **vibración baja**, con cilindro de acero, nivel sonoro bajo. Lijadora excéntrica ligera y fiable de 75 mm para una **succión externa**. Con 2,5 mm de carrera.

#### Nota:

Muestras abrasivas con adherencia, ver n.º 567775 o n.º 567901.

### Descripción técnica

Carrera	2,5 mm
Vibraciones máximas según EN	4,7 m/s <sup>2</sup>
Velocidad de giro máxima	12000 min <sup>-1</sup>
Tipo de aspiración	Externo
Ø de plato lijador	75 mm
Demanda de aire máxima	430 l/min

Peso	0,8 kg
Nivel sonoro de funcionamiento	82 dB(A)
Suministro de energía	Operado por aire comprimido
Tipo de producto	Lijadora excéntrica