

## Lijadora recta, Tipo: GGS30LS



### Datos de pedido

Número de pedido	077265 GGS30LS
GTIN	4053423237399
Clase de artículo	03C

### Descripción

#### Ejecución:

Lijadora recta compacta y manejable para múltiples trabajos de rectificado.

- **Constant-Electronic para un número de revoluciones constante incluso con cargas elevadas.**
- **Nuevo sistema de sujeción para la fijación sin juego de las piedras de esmerilado para un trabajo preciso.**
- **Arranque suave y KickBack Stop: Detecta el bloqueo y desconecta inmediatamente la máquina.**
- **Escobillas de carbón de desconexión para una protección elevada del motor.**
- **Larga vida útil gracias a la refrigeración directa y los rodamientos de bolas con sellado doble.**
- **Preselección de la velocidad de giro en 6 niveles para diferentes materiales.**

Ideal para trabajos de metal exigentes y rectificado de piedra, incluso en espacios reducidos.

#### Suministro:

Incluida pinza portapiezas de 6 mm, 2 llaves de apriete SW 19.

### Descripción técnica

Peso	1,7 kg
Quality Dress	GGG 30 LS
Ø máximo pinza portapieza	6 mm
Frecuencia de red	50 Hz
Preselección electrónica de la velocidad de giro	sí

Vibraciones máximas según EN	3 m/s <sup>2</sup>
Intervalo de revoluciones	7000 - 33000 min <sup>-1</sup>
Tensión nominal	230 V
Consumo de potencia	750 W
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Lijadora recta