



## Surtido RA VDE Kraftform Kompakt, Número de piezas: 17



### Datos de pedido

Número de pedido	667256 17
GTIN	4013288229694
Clase de artículo	63H

### Descripción

#### Ejecución:

Mango Kraftform con **varillas intercambiables de 154 mm de largo completamente aisladas hasta 1000 V** según **DIN EN IEC 60900/VDE 06082-201**. La función de carraca integrada (40 dientes/ángulo de retorno de 9°) simplifica y acelera el atornillado sin necesidad de cambiar de posición. Anillo conmutable para apriete a la derecha y a la izquierda, así como posición fija. Entrega en un estable estuche plegable textil con cierre por adherencia.

#### Ventaja:

Buscador de herramientas "Take it Easy" con código de colores por perfiles, **para la localización sencilla y rápida.**

· **Engranaje robusto y sin mantenimiento, de acero.**

#### Contenido:

Varillas para cabeza ranurada: 0,4x2,5; 0,6x3,5; 0,8x4,0; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Varillas para Phillips: PH1 y PH2

Varillas Pozidriv: PZ1 y PZ2

Varillas para ranura/Pozidriv (perfil combinado): PZ/S1 y PZ/S2 (perfil combinado)

Varillas para Torx®: Tam. TX10; TX15; TX20; TX25

Mango Kraftform para varillas intercambiables n.º 667411: Gr.1

Mango Kraftform con función de carraca: 1 ud.

### Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador de perfil combinado Pozidriv/ranura
Número de destornilladores	17
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Tipo de producto	Destornilladores