


TNMG 220408, Clase: CA510

Datos de pedido

Número de pedido	251587 CA510
GTIN	4960664699438
Clase de artículo	25E

Descripción

TNMG 220408 CA510 Clase: CA510
 Rompevirutas: PS
 Profundidad de corte a_p : 1 - 4,5 mm
 Avance f : 0,15 - 0,6 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 450 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,15 - 0,6 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 450 m/min
Rompevirutas	PS
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	1 - 4,5 mm
Clase	CA510

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TNMG 220408
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado