



## **Pantalón multinorma Bizflame™, gris / azul, Tamaño en pulgada: 40**



## Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 091447 40     |
| GTIN              | 5036108308347 |
| Clase de artículo | 04J           |

## Descripción

## Ejecución:

La colección Bizflame™ Industry de Portwest ha sido desarrollada para su uso en las condiciones más duras. El tejido especial protege contra la radiación y el calor de contacto, así como contra salpicaduras de metal fundido. Los modelos de esta gama **no contienen metales**, lo que minimiza el riesgo de electricidad estática y daños en la superficie. Las **cintas reflectantes ignífugas** y cosidas garantizan una mayor visibilidad. Además, el material es robusto y **adecuado para el lavado industrial**. Gran estabilidad cromática y dimensional.

Los resistentes pantalones con diseño de dos tonos ofrecen un alto nivel de comodidad gracias a los **elásticos laterales en la cintura**.

- **Bolsillo para la regla plegable y siete bolsillos adicionales para tener suficiente espacio de almacenamiento.**
  - **Bolsillos para rodilleras con ajuste de altura para dos opciones de colocación.**
  - **Dobladillo ajustable para diferentes longitudes de pierna.**

## Norma:

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
  - EN ISO 11611 Klasse 1 A1+A2
  - EN 1149-5
  - EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm<sup>2</sup>
  - EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  - EN 13034 Typ PB 6

- **ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm<sup>2</sup> (HAF 83.7%)**

---

## Descripción técnica

|  |  |
|--|--|
| Sexo                                   | Caballero  |
| Serie                                  | Bizflame   |
| Tamaño de la ropa en pulgadas          | 40   |
| Composición del tejido                 | 80% algodón  |
| Composición del tejido                 | 1 % fibra de carbono   |
| Composición del tejido                 | 19% poliéster  |
| Gramaje / densidad tejido del material | 340 g/m <sup>2</sup>   |
| Ropa estándar                          | Oeko-Tex Standard 100  |
| Lavar                                  | Apto para el lavado industrial                               |
| Lavar                                  | Lavado suave 60 °C   |
| Ropa según                             | DIN EN ISO 1149<br>propiedades antiestáticas                 |
| Ropa según                             | DIN EN ISO 11612 protección<br>contra llama y calor excesivo |
| Ropa según                             | DIN EN ISO 11612 protección<br>contra llama y calor excesivo |
| Color                                  | gris / azul  |
| Norma                                  | EN 13034-6   |
| Norma                                  | EN IEC 61482-2   |