


TNMG 160408, Clase: CA6525

Datos de pedido

Número de pedido	251583 CA6525
GTIN	4960664472079
Clase de artículo	25E

Descripción

TNMG 160408 CA6525 Clase: CA6525

Rompevirutas: MS

Profundidad de corte a_p : 0,8 - 4 mm

Avance f : 0,1 - 0,35 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 220 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	MS
Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,35 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	M
Profundidad de corte a_p	0,8 - 4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 m/min
Clase	CA6525

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Número de cambios/cortes	6
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado