

Garant**Juego de mandrinado de precisión Ø 9,75 – 164 mm, Unión: SK40****Datos de pedido**

Número de pedido	237541 SK40
GTIN	4045197608499
Clase de artículo	29W

Descripción**Ejecución:**

Para **Ø 9,75 – 164 mm**, con cabezal de mandrinado n.º 237546, barra de mandrinar y accesorios en la maleta. **Ampliable** con puente n.º 237560 hasta **Ø 320 mm**.

Precisión de ajuste 0,01 mm por línea divisoria / mediante nonio 0,002 mm en el Ø.

Aplicación:

Para barras de mandrinar con Ø de mango 16 mm y puentes de taladrado de precisión. Barras de mandrinar y soportes de plaquita con plaquita ISO adecuada tipo **CC..0602**.

Suministro:

1 cabezal de mandrinado: N.º 237546 SK40

1 barra de mandrinar de cada (longitud máx. de mandrinado): N.º 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n.º 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

n.º 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n.º 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

n.º 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); n.º 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 puente: N.º 237647 para la ampliación de Ø de 86 – 164 mm.

1 soporte de plaquita para puente: N.º 237564 06

1 plaquita: N.º 260052 tam. CU7010 (CCMT 060204)

Pieza de repuesto:

Tornillo para plaquita de corte n.º 219830.

Recomendación:

De preferencia con plaquitas n.º 237695 y n.º 237696.

Descripción técnica

Unión	SK40
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Herramienta de husillo

Accesorios

Puente	237647
CC. T 060204 Clase CU7010	260052 CU7010
Barra de mandrinar ajustable	237640
Barra de mandrinar	237634
Barra de mandrinar	237632
Barra de mandrinar	237636
Barra de mandrinar ajustable	237642
Barra de mandrinar	237630
Soporte de plaquita para puentes Tipo 06	237564 06
Cabezal de husilloØ 9,75 – 320 mm Unión SK40	237546 SK40
Juego sin asientoØ 9,75 – 164 mm	237569