



Cabezal escariador KOMET® REAMAX® TS H7 MD ASG3000, TiN, Ø nominal D: 28mm



Datos de pedido

Número de pedido	239826 28
GTIN	4047109236264
Clase de artículo	27E

Descripción

Ejecución:

Cabezales escariadores con dentado recto, **completamente rectificadas para adaptación H7.**

Geometría de filos adaptada a la aplicación. Posibilidad de reajuste en un margen de μ para la compensación del desgaste y para alcanzar tolerancias básicas mínimas a partir de IT4.

Posibilidad de perforaciones pasantes de hasta $5 \times D$.

En geometría **ASG3000** con ángulo de corte inicial de 45° y ranura de viruta adicional para una evacuación de viruta definida a lo largo del filo. Para **agujeros ciegos y pasantes.**

Para corte ligeramente interrumpido.

Nota:

- **Otros tamaños disponibles a petición a corto plazo.**
- **Soportes a juego, ver n.º 239880 – 239940.**
- **Valores aproximativos de aplicación válidos para perforaciones pasantes.**

Descripción técnica

Número de filos Z	6
Avance f en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,9 mm/rev,
Longitud de filo l_1	6 mm
Ø nominal D	28 mm

para soporte n.º 239880 – 239940	27 – 34,99
Longitud de cabeza l	25 mm
Recubrimiento	TiN
Tolerancia de taladrado	H7
Empleo con tipo de perforación	en agujero ciego y pasante
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Placa de corte para escariado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado con restricciones	120 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado con restricciones	100 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	80 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	25 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	15 m/min	M
CuZn	adecuado	100 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		