

**TNMG 160404, Clase: CA4515****Datos de pedido**

Número de pedido	251582 CA4515
GTIN	4960664600304
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,05 - 0,7 mm/rev,
Rompevirutas	STD
Aplicación principal	K
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 360 m/min
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Clase	CA4515
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160404
Número de cambios/cortes	6

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado