

Garant**Cabezal de mandrinado micro Ø 0,3 - 19,1 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	237495
GTIN	4045197681416
Clase de artículo	29W

Descripción**Ejecución:****Precisión de ajuste 0,01 mm por línea divisoria / mediante nonio 0,002 mm en el Ø.****Aplicación:**

Con inserto de corte n.º 237621, adaptador n.º 237624 y plaquita de corte n.º 237625.

Descripción técnica

Longitud útil L_1	32 mm
Ø exterior D_1	32 mm
Ø del mango D_2	16 mm
Ø D_3	7 mm
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Herramienta de husillo