

**Garant****DC. T 11T304, Clase: HU7310**

## Datos de pedido

Número de pedido	260462 HU7310
GTIN	4045197669766
Clase de artículo	21G

## Descripción

## Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	350 - 600 m/min
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	N
Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 4 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Clase	HU7310
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD

Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DCGT 11T304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado