

Garant**DC. T 11T304, Clase: CB7010**

Datos de pedido

Número de pedido	260462 CB7010
GTIN	4045197669605
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 11T304 CB7010 Clase: CB7010
Rompevirutas: SM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 90 - 240 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	70 - 180 m/min
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2 mm
Rompevirutas	SM

Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 240 m/min
Aplicación secundaria	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Clase	CB7010
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	Cermet
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado