

Garant**DC. T 11T308, Clase: HB7020**

Datos de pedido

Número de pedido	260464 HB7020
GTIN	4045197699732
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 11T308 HB7020 Clase: HB7020
Rompevirutas: SM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	SM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Aplicación principal	P

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T308
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado