

**DC. T 11T308, Clase: CA510****Datos de pedido**

Número de pedido	260492 CA510
GTIN	4960664697625
Clase de artículo	25E

**Descripción**

DC. T 11T308 CA510 Clase: CA510

Rompevirutas: GK

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 140 - 450 m/min

**Descripción técnica**

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	140 - 450 m/min
Rompevirutas	GK
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	P
Radio angular	0,8 mm

Clase	CA510
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T308
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado