

**Garant****Machos para roscar a máquina GARANT Vap Tap HSS-E, vaporizado, M: M5****Datos de pedido**

Número de pedido	132642 M5
GTIN	4069515001700
Clase de artículo	13V

**Descripción****Ejecución:**

**Machos para roscar universal GARANT Vap Tap.** Se puede utilizar de **forma fiable** en una amplia **gama de materiales**. **Longitud optimizada del cuello y de la ranura** para la **evacuación mejorada de las virutas** para las roscas **profundas**. **Material de corte HSS-E** de alto rendimiento con mayor contenido de vanadio para mejorar la **resistencia al desgaste**. **Superficie vaporizada** que reduce el desgaste por adherencia del material de aportación.

**Descripción técnica**

Ø de agujero para roscar	4,2 mm
Ø de rosca	5 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	6 mm
Norma	DIN 371
Paso de rosca	0,8 mm
Vástago cuadrado □	4,9 mm
Número de filos Z	3
Número de ranuras de sujeción	3
Tamaño de rosca	M5
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Longitud total L	70 mm
Material de corte	HSS E

## Hoja de datos

Tipo de rosca	M
Profundidad de rosca	15 mm
Recubrimiento	vaporizado
Ángulo de flanco	60 grados
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	B
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Serie	Vap Tap
Tipo de producto	Macho para roscar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	18 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	13 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	18 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	15 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	15 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	6 m/min	M
CuZn	adecuado con restricciones	15 m/min	N
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		

