

**DC. T 11T304, Clase: CA510****Datos de pedido**

Número de pedido	260490 CA510
GTIN	4960664697618
Clase de artículo	25E

**Descripción**

DC. T 11T304 CA510 Clase: CA510  
Rompevirutas: GK  
Tolerancia: M  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 140 - 450 m/min

**Descripción técnica**

Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	continuo
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Rompevirutas	GK
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	140 - 450 m/min

Clase	CA510
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado