

**CNMG 120408 Wiper, Clase: CA510****Datos de pedido**

Número de pedido	250213 CA510
GTIN	4960664697052
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 450 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	WQ
Avance $f$	0,14 - 0,5 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	P
Clase	CA510
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado