

Garant**Plaquita de corte, Ø D_{mín}: 7,9mm**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 237625 7,9 |
| GTIN | 4045197681546 |
| Clase de artículo | 29W |

Descripción

Aplicación:

Para cabezales de mandrinado micro n.º 237495 y n.º 237498.

Con adaptador se pueden emplear plaquitas de corte n.º 237625.

Ø de intervalo de mandrinado 6,9 – 19,1 mm.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Ø mínimo D _{mín} . | 7,9 mm |
| Para tipo | D07 |
| Ø de profundidad máxima de taladro | 30 mm |
| Ø intervalo de husillo | 7,9 - 9,1 mm |
| Tipo de producto | Herramienta de husillo |

