

**Garant**
**Cortador doble HW, Unión: HW25**

**Datos de pedido**

Número de pedido	237610 HW25
GTIN	4045197676719
Clase de artículo	20N

**Descripción**
**Ejecución:**

El cabezal de dos filos está compuesto por un cuerpo de base y un soporte de plaquita.

Conexión con interfaz HW.

Filos regulables separadamente.

Con husillos sincronizados a petición.

**Aplicación:**

Para ensanchar perforaciones existentes.

Refrigeración interior: sí

Plaquita de corte adecuada: CC..0602..

Longitud útil  $L_1$ : 56 mm

Ø intervalo de husillo: 29,5 - 40,1 mm

Tornillo para plaquita: 219830

**Descripción técnica**

Longitud útil $L_1$	56 mm
Plaquita de corte adecuada	CC..0602..
Tornillo para plaquita	219830
Ø intervalo de husillo	29,5 - 40,1 mm
Unión	HW25
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Cortador doble