



Macho para laminar a máquina HOLEX Pro Form sin ranuras de lubricación 6HX, TiN, M: M12



Datos de pedido

Número de pedido	139130 M12
GTIN	4069515003353
Clase de artículo	12I

Descripción

Ejecución:

DIN 2174 ($\approx$ DIN 371 $\leq$ M10; $\approx$ DIN 376 $\geq$ M12).

Tam.M1-M1,4 - **clase de tolerancia:** ISO 1X / 4HX.

HOLEX Pro Form: Potente macho para laminar para su uso en una **amplia gama de materiales**.

- **Material de corte HSS-E-PM para una estabilidad alta de las aristas de corte.**
- **Revestimiento HIPIMS TiN optimizado de última generación.**

Descripción técnica

Número de ranuras de sujeción	5
Serie	Pro Form
Profundidad de rosca	18 mm
Clase de tolerancia	ISO 2X 6HX
Tamaño de rosca	M12
Ø de agujero para roscar, valor orientativo	11,2 mm
Ø de rosca	12 mm
Paso de rosca	1,75 mm
Ø de mango D _s	9 mm
Vástago cuadrado □	7 mm
Número de filos Z	5

Hoja de datos

Longitud total L	110 mm
Recubrimiento	TiN
Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Norma rosca	DIN 13
Forma del corte previo	C
Mango	Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior	no
Empleo con tipo de perforación	hasta 1,5×D en agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	hasta 1,5×D en agujero pasante
Sentido del corte	derecha
anillo de color	verde
Tipo de producto	Macho para conformar roscas

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	20 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	20 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	27 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	25 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	25 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	8 m/min	M
CuZn	adecuado con restricciones	20 m/min	N
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		

húmedo máximo

adecuado