



## Alojamiento longitudinal BMT, BMT: 60



### Datos de pedido

Número de pedido	319885 60
GTIN	4069515004237
Clase de artículo	32U

### Descripción

#### Ejecución:

Asientos de alta precisión adaptados específicamente para el uso flexible en máquinas principales y de contrahusillos. Superficie de contacto y superficie funcional rectificadas. Dimensionado perfecto para los tornos en cuestión.

Apropiado para soportes de torneado convencionales.

#### Ventaja:

- **Diseño optimizado en cuanto a peso y geometría.**
- **Seguridad del proceso gracias a los materiales de alta calidad y durabilidad.**
- **Pavonado para una mayor protección contra la corrosión.**
- **Con toberas pulverizadoras esféricas aseguradas hasta 80 bar.**

#### Aplicación:

Mecanizado interno y externo en tornos CNC con revólveres de herramientas BMT. Principalmente para mecanizado exterior.

#### Idóneo para:

Tornos CNC con revólver de herramientas BMT.

- **DMG MORI: NLX 4000, NLX 1500, NLX 2000, NLX 2500, NLX 3000, NT 4200, NT 4250, NT 4300, NT 5400, NTX 2000 Generation 2, NTX 2500 Generation 2, NTX 3000 Generation 2**
- **TAKISAWA: TS-3000 T12 (3 tuercas correderas en ranura), TS-4000 T12 (3 tuercas correderas en ranura), TS-5000 T12 (3 tuercas correderas en ranura)**

#### Nota:

Hay otros soportes BMT con diferentes tamaños y dimensiones disponibles bajo petición.

Tenga en cuenta que debe comprobar la compatibilidad del soporte con su máquina antes de realizar la compra. No se puede garantizar un ajuste correcto.

### Descripción técnica

$h_2$	108 mm
$L_2$	84 mm
x	70 mm
$b_2$	65 mm
$L_1$	94 mm
$h_1$	25 mm
Tipo de producto	Soporte para cuchillas