

**Garant****Plaquita de corte, Ø D<sub>mín</sub>: 13,9mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	237625 13,9
GTIN	4045197681584
Clase de artículo	29W

## Descripción

### Aplicación:

Para cabezales de mandrinado micro n.º 237495 y n.º 237498.

Con adaptador se pueden emplear plaquitas de corte n.º 237625.

Ø de intervalo de mandrinado 6,9 – 19,1 mm.

## Descripción técnica

Ø de profundidad máxima de taladro	35 mm
Ø mínimo D <sub>mín</sub> .	13,9 mm
Para tipo	D10
Ø intervalo de husillo	13,9 - 19,1 mm
Tipo de producto	Herramienta de husillo

