



Alojamiento longitudinal BMT, BMT: 45



Datos de pedido

Número de pedido	319885 45
GTIN	4069515004251
Clase de artículo	32U

Descripción

Ejecución:

Asientos de alta precisión adaptados específicamente para el uso flexible en máquinas principales y de contrahusillos. Superficie de contacto y superficie funcional rectificadas. Dimensionado perfecto para los tornos en cuestión. Apropiado para soportes de torneado convencionales.

Ventaja:

- **Diseño optimizado en cuanto a peso y geometría.**
- **Seguridad del proceso gracias a los materiales de alta calidad y durabilidad.**
- **Pavonado para una mayor protección contra la corrosión.**
- **Con toberas pulverizadoras esféricas aseguradas hasta 80 bar.**

Aplicación:

Mecanizado interno y externo en tornos CNC con revólveres de herramientas BMT. Principalmente para mecanizado exterior.

Idóneo para:

Tornos CNC con revólver de herramientas BMT.

- **DN SOLUTIONS (antes DOOSAN): Lynx 2100 M/MS/LY/LSY; Puma MX1600 ST (BMT45); Puma TT1300 SY/SYY; Lynx 220 M/LM; Lynx 220 LMS/LY/LSY**
- **EMCO: Hyperturn 45/50 (BMT45); Maxxturn 65 SMY (BMT45)**
- **Haas: ST-10/15Y (BMT45)**
- **Hwacheon: Cutex 180 MC/SMC/YMC/YSMC (16 ST); Hi-Tech 230 YSMC (20ST, BMT45)**

- **Hyundai WIA: SE2200M/MS/LSY (BMT45)**
- **SMEC: NS 2000M/LM; PL 1600; 2000M**
- **Spinner: Microturn 36, 52 (BMT45); TC 300; TTC 300 SMMCY (BMT45); TC 600 MCY/SMCY (BMT45); TTS 42, 65 (BMT45)**
- **Takisawa: TCY-200 (BMT45); Taiwan FX-1500 (BMT45)**
- **Victor: VTurn-NP16CM**

Nota:

Hay otros soportes BMT con diferentes tamaños y dimensiones disponibles bajo petición. Tenga en cuenta que debe comprobar la compatibilidad del soporte con su máquina antes de realizar la compra. No se puede garantizar un ajuste correcto.

Descripción técnica

x	65 mm
L ₁	58 mm
L ₂	58 mm
h ₂	75 mm
h ₁	20 mm
b ₂	62 mm
Tipo de producto	Soporte para cuchillas