

Garant
Cortador doble HW, Unión: HW50

Datos de pedido

Número de pedido	237610 HW50
GTIN	4045197676740
Clase de artículo	20N

Descripción
Ejecución:

El cabezal de dos filos está compuesto por un cuerpo de base y un soporte de plaquita.

Conexión con interfaz HW.

Filos regulables separadamente.

Con husillos sincronizados a petición.

Aplicación:

Para ensanchar perforaciones existentes.

Refrigeración interior: sí

Plaquita de corte adecuada: CC..1204..

Longitud útil L_1 : 90 mm

Ø intervalo de husillo: 65,5 - 87,5 mm

Tornillo para plaquita: 219864

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CC..1204..
Tornillo para plaquita	219864
Longitud útil L_1	90 mm
Ø intervalo de husillo	65,5 - 87,5 mm
Unión	HW50
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Cortador doble