



Soporte de barra de mandrinar BMT, BMT: 68



Datos de pedido

Número de pedido	319887 68
GTIN	4069515004640
Clase de artículo	32U

Descripción

Ejecución:

Para refrigeración interna y externa.

Asientos de alta precisión adaptados específicamente para el uso flexible en máquinas principales y de contrahusillos. Superficie de contacto y superficie funcional rectificadas. Dimensionado perfecto para los tornos en cuestión.

Ventaja:

- **Diseño optimizado en cuanto a peso y geometría.**
- **Seguridad del proceso gracias a los materiales de alta calidad y durabilidad.**
- **Pavonado para una mayor protección contra la corrosión.**
- **Con toberas pulverizadoras esféricas aseguradas hasta 80 bar.**

Aplicación:

Mecanizado interno y externo en tornos CNC con revólveres de herramientas BMT.

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar o brocas de plaquitas reversibles.

Idóneo para:

Tornos CNC con revólver de herramientas BMT.

- **Mazak: QT/QTS 100 M/MY/MS/MSY; QT/QTS 200, 250 M/MY/MS/MSY; QT 200, 250 M/MY/MS/MSY (16D); QTC/QTE/QTU 100-350 M/MY/MS/MSY; QT-Ez 8, 10, 12 M/MY/MSY; MZ68B/C**

Nota:

Hay otros soportes BMT con diferentes tamaños y dimensiones disponibles bajo petición.

Tenga en cuenta que debe comprobar la compatibilidad del soporte con su máquina antes de realizar la compra. No se puede garantizar un ajuste correcto.

Descripción técnica

L ₃	26 mm
L ₂	110 mm
l ₁	132 mm
D _a	40 mm
L ₁	68 mm
Z	64 mm
x	95 mm
h ₁	85 mm
Tipo de producto	Soporte para cuchillas